

PWM 507 Special [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, ProfiLine, vanne de vidange pour applications spéciales avec programmes individuels. Charge 7.0 kg.



- Volume du tambour 64 l, charge 7.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Sélection facile des programmes sur écran tactile – M Special
- Nettoyage impeccable – programmes individuels pour professionnels

Numéro EAN: 4002516197003 / Numéro de matériel: 11169830 / Ancien Numéro de matériel: 51507291ZER

| Concept modulaire et version | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front, colonne poss |
| Ligne | Performance |
| Façade | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Inox |
| Charge en kg | 7,0 |
| Volume du tambour en l | 64 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 300 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167 |
| Charnière de porte | droite |
| Moteur synchrone sans entretien | • |
| Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée | • |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient à la restauration rapide | • |
| Convient à l'industrie agro-alimentaire | • |
| Données de puissance | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène testée | • |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 7,00 |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 6,60 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 49,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 0,98 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide | 59 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 46,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,44 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude | 49 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 52 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 50 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 1400 |
| Facteur g | 535 |
| Commande | |
| Type de commande | M Special |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Départ différé max. en h | 96 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langue modifiable à tout moment | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | Trois compartiments |

PWM 507 Special [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, ProfiLine, vanne de vidange pour applications spéciales avec programmes individuels. Charge 7.0 kg.



Numéro EAN: 4002516197003 / Numéro de matériel: 11169830 / Ancien Numéro de matériel: 51507291ZER

| | |
|--|---------------------------|
| Adapteur de dosage flexible (option) | • |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 6 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 2N~ 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 5,30 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 5,50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 230V~ |
| Puissance de chauffe en kW | 2,65 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,85 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 850 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 596 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 714 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 944 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 660 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 768 |
| Poids net en kg | 98,0 |
| Poids brut en kg | 102 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 2820 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,00 |
| Équipement | |
| Essorage préalable breveté | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Amortisseur professionnel | • |
| Bride en acier inoxydable résistante | • |
| EcoSpeed | • |
| Technologie avec nervures d'entraînement efficace | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Débitmètre | • |
| Éclairage LED du tambour, classe 1 | • |
| Boîtier de communication | • |
| Ajouter du linge | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Taux de recyclage en % | 95 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |

PWM 507 Special [EL DV]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, ProfiLine, vanne de vidange pour applications spéciales avec programmes individuels. Charge 7.0 kg.



Numéro EAN: 4002516197003 / Numéro de matériel: 11169830 /
Ancien Numéro de matériel: 51507291ZER

| | |
|--|---|
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |