

APCL 016

Kit de montage adaptateur de dosage  
pour le raccordement direct de pompes de dosage.



- Prévu pour des tuyaux de 6 mm de diamètre

Numéro EAN: 4002516176473 / Numéro de matériel: 11229320 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590003D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	0,08
Poids brut en kg	0,09