

APCL 016

Kit de montage adaptateur de dosage  
pour le raccordement direct de pompes de dosage.



- Prévu pour des tuyaux de 6 mm de diamètre

Numéro EAN: 4002516176473 / Numéro de matériel: 11229320 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590003D

|  |      |
|--|------|
| <b>Famille produit</b>                       |      |
| Lave-linge                                   | •    |
| <b>Famille d'appareils/accessoires</b>       |      |
| PWM 500-08                                   | •    |
| PWM 500-09                                   | •    |
| PWM 506 Mop Star 60                          | •    |
| PWM 507                                      | •    |
| PWM 508 Mop Star 80                          | •    |
| PWM 900-09                                   | •    |
| PWM 906                                      | •    |
| PWM 907                                      | •    |
| PWM 908                                      | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |      |
| Système de dosage                            | •    |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |      |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 12   |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 100  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 150  |
| Poids net [kg]                               | 0,08 |
| Poids brut en kg                             | 0,09 |