

APCL 017

Kit de montage adaptateur de dosage
pour le raccordement direct de pompes de dosage.



- Prévu pour des tuyaux de 9 mm de diamètre

Numéro EAN: 4002516178934 / Numéro de matériel: 11229340 /
Ancien Numéro de matériel: 59590004D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	0,08
Poids brut en kg	0,09