

APCL 018

Kit de montage adaptateur de dosage  
pour le raccordement de systèmes de dosage avec adjonction d'eau.



- Prévu pour des tuyaux de 14 mm de diamètre

Numéro EAN: 4002516176497 / Numéro de matériel: 11229540 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590005D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Famille produit</b>                       |           |
| Lave-linge                                   | •         |
| <b>Famille d'appareils/accessoires</b>       |           |
| PWM 500-08                                   | •         |
| PWM 500-09                                   | •         |
| PWM 506 Mop Star 60                          | •         |
| PWM 507                                      | •         |
| PWM 508 Mop Star 80                          | •         |
| PWM 509                                      | •         |
| PWM 900-09                                   | •         |
| PWM 906                                      | •         |
| PWM 907                                      | •         |
| PWM 908                                      | •         |
| PWM 511                                      | •         |
| PWM 909                                      | •         |
| PDW 909                                      | •         |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |           |
| Système de dosage                            | •         |
| <b>Caractéristiques du produit</b>           |           |
| Matériau                                     | Plastique |
| Couleur                                      | Blanc     |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |           |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 12        |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 80        |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 120       |
| Poids net [kg]                               | 0,01      |
| Poids brut en kg                             | 0,01      |