

XKM 3200-WL-PLT

Module de communication

avec interface LAN et Wi-Fi pour la connexion aux systèmes externes.



- Pour l'intégration d'un boîtier de communication
- Installation simple

Numéro EAN: 4002516213055 / Numéro de matériel: 11291940 /  
Ancien Numéro de matériel: 59320001D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	185
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids net [kg]	0,34
Poids brut en kg	0,39
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•