

## Complete C2 PowerLine - SFAF3

### Aspirateurs traîneaux

forte puissance d'aspiration et tube télescopique pour aspiration confortable.



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Aspiration aisée de plus grandes surfaces (rayon d'action 10 m)
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires intégrés

Numéro EAN: 4002516223252 / Numéro de matériel: 11307260 / Ancien Numéro de matériel: 41FAF313CH

<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFAF3
Couleur d'appareil	Gris graphite
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 6 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique inox
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	des deux côtés
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	890
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	10
Longueur du câble en m	6,5
<b>Système de filtration</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume du sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance maximale en W	890
Diamètre en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre Air Clean
Brosse de nettoyage	Non