


CS 7641 FL  
 Élément SmartLine  
 avec une plaque creuse chauffée par induction.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- Design élégant : pour pose à fleur de plan ou en applique
- En parfaite harmonie avec tous les éléments SmartLine
- Hors du commun – avec plaque creuse pour wok intégrée
- Puissance : fonction Booster


Numéro EAN: 4002516370376 / Numéro de matériel: 11323140 /  
 Ancien Numéro de matériel: 27764150CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Plaque wok incurvée en verre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	1
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	central
Type	Plaque Wok
Dimensions en mm	Ø 300
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2500
<b>Sixième zone/zone de cuisson</b>	
Plaque wok	Plaque creuse pour wok
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	134 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	134
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimension de la découpe intérieure en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	358

CS 7641 FL

Elément SmartLine

avec une plaque creuse chauffée par induction.



Numéro EAN: 4002516370376 / Numéro de matériel: 11323140 /  
Ancien Numéro de matériel: 27764150CH

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	129
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	5
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	3,00
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui
Poêle wok avec revêtement	•

