

DU 900 RV

Dispositif de séchage, avec fentes d'aération, électrique

Pour appareils de largeur 900 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, alimentation en air par l'espace.
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1'000 heures

Numéro EAN: 4002516265139 / Numéro de matériel: 11324820 /
Ancien Numéro de matériel: 69250006D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	840
Dimension extérieure, largeur nette en mm	845
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1045
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	990
Dimension extérieure, largeur brute en mm	845
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	116,00
Poids brut en kg	133,00