

Classic C1 PowerLine - SBAF3

Aspirateurs traîneaux

avec forte puissance d'aspiration à un prix attractif.



- Puissance d'aspiration maximale – 800 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Très léger : 5,8 kg avec accessoires d'aspiration
- Aspiration aisée de grandes surfaces (rayon d'action de 9 m)

Numéro EAN: 4002516233626 / Numéro de matériel: 11327070 /
Ancien Numéro de matériel: 41BAF313CH

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Classic C1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SBAF3
Couleur d'appareil	Gris graphite
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 6 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Poignée XXL	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	d'un côté
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	9
Longueur du câble en m	5,5
Système de filtration	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume du sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Caractéristiques techniques	
Puissance maximale en W	800
Diamètre en mm	463
Hauteur en mm	221
Poids en kg	5,5
Accessoires fournis	
Trois accessoires	sur VarioClip
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre Air Clean
Brosse de nettoyage	Non