

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Ppe dosage par canne pr bidon 5 à 10 L

indicateur de niveau pour doser automatiquement les détergents liquides.



- Pour bidon de produit, hauteur 340 mm max (jusqu'à l'ouverture)
- Dosage jusqu'à 55 Milliliter ml par minute
- Réglage avec la commande du lave-vaisselle
- Avec capuchons flexibles en 3 dimensions différentes
- Canne d'aspiration de 352 mm mm pour bidons de 5 et 10 l

Numéro EAN: 4002516269892 / Numéro de matériel: 11393960 / Ancien Numéro de matériel: 67747050EP4

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	352
Longueur du tuyau de dosage jusqu'à la canne d'aspiration en mm	1800
Longueur du tuyau de dosage de l'appareil au module de dosage en mm	2850
Longueur du câble d'alimentation jusqu'à l'appareil en mm	2800
Largeur minimale de l'ouverture pour bidons en mm	31
Largeur maximale de l'ouverture pour bidons en mm	60
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	200-230
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	114
Dimension extérieure, largeur nette en mm	115
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	139

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Ppe dosage par canne pr bidon 5 à 10 L

indicateur de niveau pour doser automatiquement les détergents liquides.



Numéro EAN: 4002516269892 / Numéro de matériel: 11393960 /
Ancien Numéro de matériel: 67747050EP4

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
---	-----

Dimension extérieure, largeur brute en mm	480
---	-----

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
--	-----

Poids net en kg	2,14
-----------------	------

Poids brut en kg	2,60
------------------	------