

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.



- Design élégant forme de lampe et ouverture motorisée des ailettes
- Éclairage personnalisé et coloré – MyAmbientLight
- Fonction unique de déshumidification – HumidityBalance
- Fonction exclusive de diffusion de parfum – AmbientFragrance
- Suspension sur des câbles discrets avec alimentation intégrée

Numéro EAN: 4002516305989 / Numéro de matériel: 11409580 / Ancien Numéro de matériel: 28737835CH

Modèle	
Hotte aspirante îlot	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Recyclage d'air
Design	
Couleur	Blanc brillant
Hauteur variable possible en fabrication spéciale	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,6
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	2x5 W / 2x7,7 W
Puissance d'éclairage en Lx	350 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance couleur	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	240
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	440
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.




Numéro EAN: 4002516305989 / Numéro de matériel: 11409580 /
Ancien Numéro de matériel: 28737835CH

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	700
Hauteur du corps de hotte en mm	440
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	700
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1000
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Hauteur du corps de hotte aspirante ronde en mm	440
Poids net en kg	24,6
Diamètre du corps de hotte en mm	500
Raccordement fixe	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,13
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Gabarit de montage	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	nécessaire
Accessoires fournis	
Capsule fraîcheur	•
Filtre à charbon actif régénérable	•
Filtre de déshumidification	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 28-R
Capsule fraîcheur SummerGarden	•
Capsule fraîcheur MintyFields	•
Capsule fraîcheur FrenchBakery	•

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)