

## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.



- Design élégant forme de lampe et ouverture motorisée des ailettes
- Éclairage personnalisé et coloré – MyAmbientLight
- Fonction unique de déshumidification – HumidityBalance
- Fonction exclusive de diffusion de parfum – AmbientFragrance
- Suspension sur des câbles discrets avec alimentation intégrée

Numéro EAN: 4002516305989 / Numéro de matériel: 11409580 /  
Ancien Numéro de matériel: 28737835CH

<b>Construction et design</b>	
Couleur	Blanc brillant
<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante îlot	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Recyclage d'air
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	31,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Classe de degré de séparation des graisses	A
Moteur ECO (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
Nombre x watt	2x5 W / 2x7,7 W
Puissance d'éclairage en lx	350 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance couleur	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	240
Puissance de ventilation au niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	440

## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.



Numéro EAN: 4002516305989 / Numéro de matériel: 11409580 /  
Ancien Numéro de matériel: 28737835CH

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	600
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	52,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du corps de hotte en mm	700
Hauteur du corps de hotte en mm	440
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	700
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1000
Hauteur du corps de hotte aspirante ronde en mm	440
Poids net en kg	24,6
Diamètre du corps de hotte en mm	500
Raccordement fixe	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Nombre de phases	1
Puissance de raccordement totale en kW	0,13
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Gabarit de montage	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	nécessaire
<b>Accessoires fournis</b>	
Capsule fraîcheur	•
Filtre à charbon actif régénérable	•
Filtre de déshumidification	•
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 28-R
Capsule fraîcheur SummerGarden	•
Capsule fraîcheur MintyFields	•
Capsule fraîcheur FrenchBakery	•

