


APCL 022

Socle fermé, hauteur 30 cm, sans vissage au sol  
pour un chargement et déchargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge.



- Aucun ancrage du socle au sol
- Fonctionnement sûr et stable

Numéro EAN: 4002516305699 / Numéro de matériel: 11476830 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590017D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox, Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	305
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	625
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	319
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	640
Poids net [kg]	24,00
Poids brut en kg	26,00