

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 180 l, charge 20.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 / Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Numéro EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 /
Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	124,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	234,3
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	4,10
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	55
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	118,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	229,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,20
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,70
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	44
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	116,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	2,00
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	35
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	114,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,60
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	33
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	61
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	Trois compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.

Numéro EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 /

Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	19,00
Protection par fusible en A	35
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	19,00
Protection par fusible en A	35
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1705
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	935
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1862
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	443,0
Poids brut en kg	464
Charge au sol maximale en N/m ²	6285
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle de pesage	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Effacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	92

PWM 920 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Numéro EAN: 4002516327035 / Numéro de matériel: 11511250 /

Ancien Numéro de matériel: 51920022EU

Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	15
Casques de protection [nombre]	5
Combinaisons [nombre]	3
Vestes de protection [nombre]	5
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	456
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	106
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	117
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	200
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	130
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•