

## PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique avec bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 130 l, charge 14.0 kg
- 14 % de consommation d'eau en moins, 17 % de consommation d'énergie en moins\*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Fondé sur le programme couleur à 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Numéro EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 / Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,80
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,20
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	109,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	56
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	100,8
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,98

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique  
avec bac à produits, M Touch Pro.



Numéro EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /  
Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	99,4
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,82
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	40
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	98,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,42
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Trois compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique  
avec bac à produits, M Touch Pro.



Numéro EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /  
Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	995
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	276,0
Poids brut en kg	295
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4453
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•