

KM 7679 FR

À induction, indép. de la cuisinière  
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- 4 zones de cuisson, 1 zone PowerFlex et 1 zone TempControl incl.
- En largeur 806 mm avec cadre inox pour une installation en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516339441 / Numéro de matériel: 11512100 /  
Ancien Numéro de matériel: 26767900CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant de la cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre périphérique en inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson TempControl
Dimensions en mm	Ø 160-230
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance TwinBooster max. en W	3650
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance TwinBooster max. en W	2200
<b>Troisième zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•

KM 7679 FR

À induction, indép. de la cuisinière  
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.




Numéro EAN: 4002516339441 / Numéro de matériel: 11512100 /  
Ancien Numéro de matériel: 26767900CH

Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
TempControl	•
Arrêt automatique	•
Maintien au chaud Plus	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	750
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Poids en kg	13
Puissance de raccordement totale en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui

KM 7679 FR

À induction, indép. de la cuisinière  
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.



KM 7679 FR (Installation drawing)