

KM 7879 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.




- Sélection intuitive par rangée de chiffres – Smart Select White
- 4 zones de cuisson, 1 zone PowerFlex et 1 zone TempControl incl.
- En largeur 800 mm pour une installation affleurante ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516339373 / Numéro de matériel: 11512150 /
Ancien Numéro de matériel: 26787970CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir graphite
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson TempControl
Dimensions en mm	Ø 160-230
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance TwinBooster max. en W	2200
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select White
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Blanc
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•

KM 7879 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.




Numéro EAN: 4002516339373 / Numéro de matériel: 11512150 /
Ancien Numéro de matériel: 26787970CH


Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
TempControl	•
Arrêt automatique	•
Maintien au chaud Plus	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	13
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 7879 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.



KM7679FL, KM7879FL, KM7679-1FL, flush (Installation drawing)



KM7679 FL, KM7679-1FL, KM7879FL, overlying (installation drawing)