


KM 7899 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.




- Sélection intuitive par rangée de chiffres – Smart Select White
- 5 zones de cuisson, 1 zone PowerFlex et 1 zone TempControl incl.
- En largeur 936 mm pour une installation affleurante ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516339557 / Numéro de matériel: 11512180 /
Ancien Numéro de matériel: 26789970CH

| | |
|--|--------------------------------|
| Type de chauffage | |
| Type de chauffage | Induction |
| Modèle | |
| Indépendant de la cuisinière | • |
| Design | |
| Surface vitrocéramique élégante | • |
| Encastrement à fleur de plan | • |
| Couleur de la vitrocéramique | Noir graphite |
| Encastrement avec cadre | • |
| Équipement zones de cuisson | |
| Nombre de zones de cuisson | 5 |
| Nombre d'espaces de cuisson | 1 |
| Nombre maximal de batteries de cuisine | 5 |
| Zones de cuisson PowerFlex | |
| Nombre | 2 |
| Type | Zone de cuisson PowerFlex |
| Diamètre en mm | Ø 150 – 230 |
| Puissance en W | 2100 |
| Booster en W | 3000 |
| TwinBooster en W | 3650 |
| Première zone/zone de cuisson | |
| Position | Avant gauche |
| Type | Zone de cuisson vario |
| Dimensions en mm | Ø 100-160 |
| Puissance Booster max. en W | 1700 |
| Puissance max. en W | 1400 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 2200 |
| Deuxième zone/zone de cuisson | |
| Position | Arrière gauche |
| Type | Zone de cuisson TempControl |
| Dimensions en mm | Ø 160-230 |
| Puissance Booster max. en W | 3000 |
| Puissance max. en W | 2300 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 3650 |
| Troisième zone/zone de cuisson | |
| Position | Arrière centre |
| Type | Zone de cuisson vario |
| Dimensions en mm | Ø 180-280 |
| Puissance Booster max. en W | 3000 |
| Puissance max. en W | 2600 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 3650 |
| Quatrième zone/zone de cuisson | |
| Position | droite |
| Type | Ponts PowerFlex |
| Dimensions en mm | 230x390 |
| Puissance Booster max. en W | 4800 |
| Puissance max. en W | 3400 |
| Puissance TwinBooster max. en W | 7300 |

KM 7899 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.



Numéro EAN: 4002516339557 / Numéro de matériel: 11512180 /
Ancien Numéro de matériel: 26789970CH

| Confort d'utilisation | |
|---|--------------------|
| Miele@home | • |
| Commande par touches sensibles | Smart Select White |
| Fonction automatique Con@ctivity 3.0 | • |
| Détection des casseroles / de la taille des casseroles | • |
| Couleur d'affichage | Blanc |
| Début de cuisson automatique | • |
| Détection permanente des casseroles | • |
| Maintien au chaud | • |
| Fonction Stop & Go | • |
| Fonction Recall | • |
| TempControl | • |
| Arrêt automatique | • |
| Maintien au chaud Plus | • |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) | • |
| Protection nettoyage | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
| Sécurité | |
| Arrêt de sécurité | • |
| Fonction de verrouillage | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Ventilateur de refroidissement intégré | • |
| Sécurité anti-surchauffe | • |
| Indicateur de chaleur résiduelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions en mm (largeur) | 936 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 51 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 520 |
| Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat | 916 |
| Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat | 500 |
| Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm | 51 |
| Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan | 916 |
| Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 500 |
| Poids en kg | 16 |
| Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan | 940 |

KM 7899 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour des résultats de rôtissage parfaits.



Numéro EAN: 4002516339557 / Numéro de matériel: 11512180 /
Ancien Numéro de matériel: 26789970CH

| | |
|---|-----|
| Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 524 |
|---|-----|

| | |
|--|-------|
| Puissance de raccordement totale en kW | 11,00 |
|--|-------|

| | |
|--|-----|
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,4 |
|--|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Tension en V | 230 |
|--------------|-----|

| | |
|-----------------|-------|
| Fréquence en Hz | 50-60 |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------------------|--|
| Accessoires fournis | |
|----------------------------|--|

| | |
|----------------------|-----|
| Câble d'alimentation | Oui |
|----------------------|-----|

