

PWM 916 [SI DV DD]

Lave-linge Professional, chauffage vapeur (indirect)

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 140 l, charge 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516328421 / Numéro de matériel: 11512990 / Ancien Numéro de matériel: 51916010EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	16,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	99,2

PWM 916 [SI DV DD]

Lave-linge Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Numéro EAN: 4002516328421 / Numéro de matériel: 11512990 /
Ancien Numéro de matériel: 51916010EU

Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	182,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,24
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	3,21
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	46
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	94,4
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	92,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,60
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	33
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	91,2
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	54
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	Trois compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	37,00
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	16

PWM 916 [SI DV DD]

Lave-linge Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Numéro EAN: 4002516328421 / Numéro de matériel: 11512990 /

Ancien Numéro de matériel: 51916010EU

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Raccordement vapeur	
Raccordement vapeur	2 x 1/2"
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1450
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	835
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	338,0
Poids brut en kg	358
Charge au sol maximale en N/m ²	5101
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	92
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2

PWM 916 [SI DV DD]

Lave-linge Professional, chauffage vapeur (indirect)

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Numéro EAN: 4002516328421 / Numéro de matériel: 11512990 /

Ancien Numéro de matériel: 51916010EU

Vestes de protection [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	82
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	71
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	130
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	91
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	160
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	105
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•