

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro pour le Facility Management.



- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Volume du tambour 180 l, charge 20.0 kg
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516358251 / Numéro de matériel: 11580340 /  
Ancien Numéro de matériel: 51520005EU

### Concept modulaire et version

Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•

### Application

Convient au Facility Management	•
---------------------------------	---

### Données de puissance

Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,80
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,20
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	156,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	255,4
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	4,00
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	4,10
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	58
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	144,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	256,5
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,40
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,70
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	61
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro pour le Facility Management.



Numéro EAN: 4002516358251 / Numéro de matériel: 11580340 / Ancien Numéro de matériel: 51520005EU

Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min	950
Facteur g	361
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Trois compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	15,00
Puissance totale de raccordement en kW	16,00
Protection par fusible en A	25
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	15,00
Puissance totale de raccordement en kW	16,00
Protection par fusible en A	25
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1450
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	935
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	389,0
Poids brut en kg	409
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	5755
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro pour le Facility Management.



Numéro EAN: 4002516358251 / Numéro de matériel: 11580340 /

Ancien Numéro de matériel: 51520005EU

Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	92
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Torchons, 22 g [nombre]	455
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	106
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	117
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	200
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	133
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•