

PIB 100 [EL]

Système de repassage vapeur professionnel

avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



Numéro EAN: 4002516358527 / Numéro de matériel: 11580570 /
Ancien Numéro de matériel: 53100011CH

Modèle et version	
Construction	Système de repassage vapeur, pliable
Ligne	Professionnel
Coloris du fer à repasser	Blanc lotus/anthracite
Coloris de la housse de repassage	Anthracite
Semelle alvéolaire	•
Repassage de plusieurs couches	•
Réglage continu de la hauteur avec amortisseur à gaz min. en mm	830
Réglage continu de la hauteur avec amortisseur à gaz max. en mm	1020
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur en bar	4,0
Vapeur constante en bar	4,0
Fonctionne avec l'eau du robinet	•
Capacité du réservoir d'eau en l	4,50
Réservoir d'eau amovible	•
Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment	•
Heures de fonctionnement testées	7500
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Ecran	Écran texte LC à une ligne
Trois niveaux de repassage	3
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•

- Longue durée de vie – conçu pour 7'500 h de fonctionnement/10 ans*
- Longue durée de repassage grâce au 4.50 l réservoir d'eau
- Housse de table haut de gamme pour des résultats impeccables
- Diffusion uniforme de la vapeur avec la semelle aérogloss brevetée**
- Montage/démontage pratique avec le système 1-2-Lift

* Nos machines ont été testées de manière approfondie dans des conditions de laboratoire. Les heures de fonctionnement effectives peuvent varier en fonction de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance effectués de la machine.

** Brevet européen : EP 2 233 632 B1

PIB 100 [EL]

Système de repassage vapeur professionnel

avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



Numéro EAN: 4002516358527 / Numéro de matériel: 11580570 /

Ancien Numéro de matériel: 53100011CH

Langue d'affichage paramétrable	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	1N AC 220-240V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,15
Puissance totale de raccordement en kW	2,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	970
Dimension extérieure, largeur nette en mm	470
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1510
Dimension extérieure, hauteur en mm, repliée	1280
Dimension extérieure, largeur en mm, repliée	470
Dimension extérieure, profondeur en mm, repliée	402
Largeur maximale de la planche à repasser en mm	405
Longueur maximale de la planche à repasser en mm	1190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	450,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500,00
Poids net en kg	29,00
Poids brut en kg	33,30
Poids net du fer à repasser en kg	1,6
Charge au sol maximale en N/m ²	350
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	53 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	7,92
Équipement	
Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie)	•
2e niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive disponible en option	•
1-2-Lift-System breveté	•
Roulettes souples	•
Table de repassage avec zone Comfort	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Fonction CoolDown	•
Fonction arrêt automatique	•
Housse de table de repassage professionnelle	•
Tige guide-fil	•
Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau	•
Chauffe-eau avec revêtement spécial Diamond-Like Carbon	•
Steamer disponible en option	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	94
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•