


PRI 421 [EL LAM IB]

Repasseuse, électrique

avec une garniture à lamelles et des bandes d'engagement.



- Puissance 113.0 kg/h*, diamètre du cylindre 365 mm, largeur du plan de travail 2040 mm
- Résultats Finish exceptionnels grâce à la presse HPC
- Commande intuitive – #Ecran tactile#<inRef.objid>Z
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

* En cas d'humidité résiduelle de 25 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Numéro EAN: 4002516366584 / Numéro de matériel: 11606780 / Ancien Numéro de matériel: 53421104EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	365
Largeur de travail en mm	2040
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Enr. type ressort à lamelles
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation Offshore	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	113,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de certains paramètres de programme
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,4
Température réglable	En continu
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	22,90
Puissance totale de raccordement en kW	23,50
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1110
Dimensions extérieures, largeur en mm	2759
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1441
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1388
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2866
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1096
Poids net en kg	422
Poids brut en kg	501
Charge au sol maximale en N/m ²	4140
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	56 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	13,70
Équipement	
Table de sortie EasyFold brevetée	•

PRI 421 [EL LAM IB]

Repasseuse, électrique

avec une garniture à lamelles et des bandes d'engagement.



Numéro EAN: 4002516366584 / Numéro de matériel: 11606780 /

Ancien Numéro de matériel: 53421104EU

Rallonge de table de sortie (option)	•
Presse HPC	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale FlexControl	•
Table d'engagement avec bandes d'engagement	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection (option)	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension à air	•
Fonction pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•