

## PRI 418 [G LAM IB]

Repasseuse, gaz

avec une garniture à lamelles et des bandes d'engagement.



- Puissance 76.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 365 mm, largeur du plan de travail 1750 mm
- Résultats Finish exceptionnels grâce à la presse HPC
- Commande intuitive – #Ecran tactile#<inRef.objid>Z
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

\* En cas d'humidité résiduelle de 25 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002516367826 / Numéro de matériel: 11607000 / Ancien Numéro de matériel: 53418113EU

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	365
Largeur de travail en mm	1750
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Enr. type ressort à lamelles
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation Offshore	•
<b>Données de puissance</b>	
Rendement de repassage max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	76,0
Heures de fonctionnement testées	20000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de certains paramètres de programme
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,4
Température réglable	En continu
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	28,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,00
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1110
Dimensions extérieures, largeur en mm	2469
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1441
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1388
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2576
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1096
Poids net en kg	453
Poids brut en kg	530
Charge au sol maximale en N	4444
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	13,70

PRI 418 [G LAM IB]

Repasseuse, gaz

avec une garniture à lamelles et des bandes d'engagement.



Numéro EAN: 4002516367826 / Numéro de matériel: 11607000 /

Ancien Numéro de matériel: 53418113EU

Équipement	
Table de sortie EasyFold brevetée	•
Rallonge de table de sortie (option)	•
Presse HPC	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale FlexControl	•
Table d'engagement avec bandes d'engagement	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection (option)	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension à air	•
Fonction pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Normes, contrôles, indicateurs	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•