

## CM 5410 Silence

Machine à café à pose libre

tout le plaisir du café avec OneTouch for Two et les profils d'utilisateur.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Nettoyage facile entretien – Programmes de nettoyage
- Recevoir sans stress – Pour plusieurs tasses – fonction cafetière

Numéro EAN: 4002516376347 / Numéro de matériel: 11636300 /

Ancien Numéro de matériel: 29541020CH

Informations générales	
Référence du modèle	CM 5410 Silence
Numéro de matériel du fabricant	11636300
Numéro EAN	4002516376347
Classe	Silver
Construction et design	
Machine à café autonome avec système à grains	•
Couleur	Noir obsid.
Avantages	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique pour préserver le goût	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité du réservoir à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du bac à marc en nombre de cafés	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Récipient d'alimentation facilement accessible	•
Heure de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•

CM 5410 Silence

Machine à café à pose libre

tout le plaisir du café avec OneTouch for Two et les profils d'utilisateur.



Numéro EAN: 4002516376347 / Numéro de matériel: 11636300 /

Ancien Numéro de matériel: 29541020CH

Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•
Cafetière	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato double	•
Latte macchiato simple	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	<=0,3
<b>Confort d'entretien</b>	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur de l'appareil en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance de raccordement totale en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Pastilles de détartrage	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•

CM 5410 Silence

Machine à café à pose libre

tout le plaisir du café avec OneTouch for Two et les profils d'utilisateur.



Numéro EAN: 4002516376347 / Numéro de matériel: 11636300 /

Ancien Numéro de matériel: 29541020CH

#### Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

???, ??, ?  
???, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ???,  
???, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, portugês, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar