

CM 5710 Silence

Machine à café à pose libre

tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Nettoyage facile entretien – Programmes de nettoyage
- Recevoir sans stress – Pour plusieurs tasses – fonction cafetière

Numéro EAN: 4002516376378 / Numéro de matériel: 11636330 / Ancien Numéro de matériel: 29571006CH

Construction et design	
Machine à café autonome avec système à grains	•
Couleur	Bronze
Avantages	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Multilingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité du réservoir à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Récipient d'alimentation facilement accessible	•
Heure de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•

CM 5710 Silence

Machine à café à pose libre

tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Numéro EAN: 4002516376378 / Numéro de matériel: 11636330 /

Ancien Numéro de matériel: 29571006CH

Cafetière	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco activable	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur de l'appareil en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance de raccordement totale en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Bon pour 4 x 250 g de café en grains BlackEdition ONE FOR ALL	•
Pastilles de détartrage	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,