

CM 6560 MilkPerfection

Machine à café à pose libre

WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Nettoyage facile entretien – Programmes de nettoyage
- Communication ultra-simple avec l'appareil – WiFiConn@ct

Numéro EAN: 4002516376484 / Numéro de matériel: 11636410 / Ancien Numéro de matériel: 29656003CH

Construction et design	
Machine à café autonome avec système à grains	•
Couleur	Gris graphite Pearlfinish
Avantages	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	8
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	DirectSensor
Mode Performance	•
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	300
Capacité du réservoir à grains en g	300
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du bac à marc en nombre de cafés	10
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Récipient d'alimentation facilement accessible	•
Heure de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•

CM 6560 MilkPerfection

Machine à café à pose libre

WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



Numéro EAN: 4002516376484 / Numéro de matériel: 11636410 /

Ancien Numéro de matériel: 29656003CH

Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Thé blanc simple	•
Thé japonais simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,1
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,5
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	14,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur de l'appareil en mm	251
Hauteur de l'appareil en mm	359
Profondeur de l'appareil en mm	427
Puissance de raccordement totale en kW	1,45
Tension en V	220-240

CM 6560 MilkPerfection

Machine à café à pose libre

WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



Numéro EAN: 4002516376484 / Numéro de matériel: 11636410 /

Ancien Numéro de matériel: 29656003CH

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Pression de pompe en bar	15
--------------------------	----

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
--	-----

Accessoires fournis	
---------------------	--

Buse à lait inox	•
------------------	---

Récipient à lait en verre	•
---------------------------	---

Bon pour 4 x 250 g de café en grains BlackEdition ONE FOR ALL	•
---	---

Pastilles de détartrage	•
-------------------------	---

Pastilles de nettoyage	•
------------------------	---

Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
--	---

Langues d'affichage disponibles	
---------------------------------	--

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	--