

APWM 900

Compartiment filtre à peluches en inox
pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Pour une utilisation avec des textiles extrêmement sales
- Volumes env. 70 litres, réglable en hauteur de 0–250 mm
- Pour le raccordement aux lave-linge sur un socle
- Filtre à peluches en inox facilement amovible
- Raccord ø 7,5 cm

Numéro EAN: 4002516376668 / Numéro de matériel: 11637370 /
Ancien Numéro de matériel: 59510045D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500–08	•
PWM 500–09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900–09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Compartiment filtre à peluches en inox

pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



Numéro EAN: 4002516376668 / Numéro de matériel: 11637370 /
Ancien Numéro de matériel: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Filtre à peluches	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	543
Dimension extérieure, largeur nette en mm	310
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	648
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	330
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Poids net [kg]	14,50
Poids brut en kg	15,50