

## Scout RX3 Home Vision HD

### Aspirateur robot

avec transmission d'images en direct et durée de fonctionnement de 170 minutes.



- Excellente absorption de la poussière avec Quattro Cleaning Power
- Nettoyage systématique grâce à la navigation intelligente 3D
- Commande aisée grâce à l'appli Miele Scout
- Vérifier que tout va bien à la maison avec Home Vision HD
- Très grande autonomie de la batterie\* – 170 min non-stop
- Meubles protégés grâce à la technologie de protection des meubles

\* Mesure en mode de nettoyage Silent en environnement standard selon la norme CEI 62929:2014

Numéro EAN: 4002516403890 / Numéro de matériel: 11713550 / Ancien Numéro de matériel: 41PQL030EU

<b>Modèle</b>	
Aspirateur robot	•
Marque de produit	Scout RX3
Type de produit	SPQL0
<b>Construction et design</b>	
Couleur	Or rose (PF)
<b>Nettoyage</b>	
Système de nettoyage	Quattro Cleaning Power
<b>Navigation</b>	
Système de navigation	3D Smart Navigation
Nettoyage facile des angles	•
Autonomie non-stop	•
Technologie de protection des meubles	•
Puissance au m <sup>2</sup>	140
Autonomie en min.	170
Temps de charge en min.	240
Hauteur de tapis possible en mm	17
<b>Confort d'utilisation</b>	
Programmes de nettoyage	4
Mode Auto	•
Mode zone restreinte	•
Mode Turbo	•
Mode Silence	•
Nettoyage manuel	•
Programmation du minuteur	individuelle, quotidienne
Écran tactile	•
<b>App</b>	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
<b>Mobilité</b>	
Forme plate	85
<b>Système de filtration</b>	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Volume du bac à poussière en l	0,4
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	5200
Volume en dB	71,0
Largeur en mm	354
Hauteur en mm	85
Poids en kg	3,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Filtre	Filtre AirClean Plus
Télécommande	•
Station de charge	•
Adaptateur	•
Brosse de nettoyage	Intégré
Délimitation de zone	Bande magnétique
Filtre	1 Filter