

Scout RX3 Runner

Aspirateur robot

avec d'excellentes performances de nettoyage et commande d'application.



- Excellente absorption de la poussière avec Quattro Cleaning Power
- Nettoyage systématique grâce à la navigation intelligente 3D
- Commande aisée grâce à l'appli Miele Scout
- Nettoyage précis des coins avec Corner Brush
- Très grande autonomie de la batterie* – 170 min non-stop
- Meubles protégés grâce à la technologie de protection des meubles

* Mesure en mode de nettoyage Silent en environnement standard selon la norme CEI 62929:2014

Numéro EAN: 4002516403906 / Numéro de matériel: 11713560 / Ancien Numéro de matériel: 41PQL031EU

Modèle	
Aspirateur robot	•
Marque de produit	Scout RX3
Type de produit	SPQL0
Construction et design	
Couleur	Finition bronze/perlée
Nettoyage	
Système de nettoyage	Quattro Cleaning Power
Navigation	
Système de navigation	3D Smart Navigation
Nettoyage facile des angles	•
Autonomie non-stop	•
Technologie de protection des meubles	•
Puissance au m ²	140
Autonomie en min.	170
Temps de charge en min.	240
Hauteur de tapis possible en mm	17
Confort d'utilisation	
Programmes de nettoyage	4
Mode Auto	•
Mode zone restreinte	•
Mode Turbo	•
Mode Silence	•
Nettoyage manuel	•
Programmation du minuteur	individuelle, quotidienne
Écran tactile	•
App	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Mobilité	
Forme plate	85
Système de filtration	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Volume du bac à poussière en l	0,4
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	5200
Volume en dB	71,0
Largeur en mm	354
Hauteur en mm	85
Poids en kg	3,2
Accessoires fournis	
Filtre	Filtre AirClean Plus
Télécommande	•
Station de charge	•
Adaptateur	•
Brosse de nettoyage	Intégré
Délimitation de zone	Bande magnétique
Filtre	1 Filter