

## PDR 514 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
ac commande humidité résiduelle M Select ROP pr résultats de séchage parfaits.



- Volume du tambour 250.00 l, charge 10.0 kg – 14.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516408642 / Numéro de matériel: 11717820 /  
Ancien Numéro de matériel: 52514006EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	14,0
Volume du tambour en l	250,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	24
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	Benchmark M Select
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25

## PDR 514 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
ac commande humidité résiduelle M Select ROP pr résultats de séchage parfaits.



Numéro EAN: 4002516408642 / Numéro de matériel: 11717820 /  
Ancien Numéro de matériel: 52514006EU

<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00
Puissance totale de raccordement en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	852
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	938
Poids net en kg	160,4
Poids brut en kg	172
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1779
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	51 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
<b>Équipement</b>	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•