

## PDR 918 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, à la vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 325.00 l, charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique supérieure grâce à Air Recycling Plus
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516408888 / Numéro de matériel: 11718070 / Ancien Numéro de matériel: 52918011EU

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	13,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	18,0
Volume du tambour en l	325,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
<b>Données de puissance</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	15,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,64
Durée de programme en min.	29
Durée de vie en cycles de séchage	40000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	28,00

PDR 918 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, à la vapeur  
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516408888 / Numéro de matériel: 11718070 /  
Ancien Numéro de matériel: 52918011EU

Puissance totale de raccordement en kW	0,60
Protection par fusible en A	10
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1035
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1125
Poids net en kg	207,5
Poids brut en kg	221
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2300
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
<b>Équipement</b>	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	2
Vestes de protection [nombre]	3
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	295
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	68
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	59
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	108
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	76
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•

PDR 918 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, à la vapeur  
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516408888 / Numéro de matériel: 11718070 /  
Ancien Numéro de matériel: 52918011EU

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•