

PDR 928 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, à la vapeur
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 500.00 l, charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling

Numéro EAN: 4002516409168 / Numéro de matériel: 11718260 /
Ancien Numéro de matériel: 52928005EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	26,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	25
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	35,00

PDR 928 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, à la vapeur
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409168 / Numéro de matériel: 11718260 /
Ancien Numéro de matériel: 52928005EU

Puissance totale de raccordement en kW	1,20
Protection par fusible en A	10

Dimensions et poids du sèche-linge

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1019
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	281,3
Poids brut en kg	296
Charge au sol maximale en N/m ²	3171

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30

Équipement

Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

Capacités

Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3
Vestes de protection [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	545
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•

PDR 928 [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, à la vapeur
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409168 / Numéro de matériel: 11718260 /
Ancien Numéro de matériel: 52928005EU

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•