

## PDR 922 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 400.00 l, charge 16.0 kg – 22.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516409229 / Numéro de matériel: 11718320 / Ancien Numéro de matériel: 52922001EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	22,0
Volume du tambour en l	400,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	22,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Durée de programme en min.	23
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 922 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409229 / Numéro de matériel: 11718320 /

Ancien Numéro de matériel: 52922001EU

Puissance de chauffage électrique en kW	22,50
---	-------

Puissance totale de raccordement en kW	23,50
--	-------

Protection par fusible en A	50
-----------------------------	----

Dimensions et poids du sèche-linge	
------------------------------------	--

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
---	-----

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1162
--	------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
---	------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
---	------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1254
--	------

Poids net en kg	198,9
-----------------	-------

Poids brut en kg	213
------------------	-----

Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2275
--	------

Valeurs d'émissions	
---------------------	--

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	62 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,60
--	------

Équipement	
------------	--

Inversion du sens de rotation du tambour	•
--	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Nervures Softlift	•
-------------------	---

AirRecycling Flex	•
-------------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

Possibilités de raccordement	
------------------------------	--

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

Interface optique pour l'accès SAV	•
------------------------------------	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

Sèche-linge Wi-Fi	•
-------------------	---

Boîtier de connexion	•
----------------------	---

Module LAN (option)	•
---------------------	---

Capacités	
-----------	--

Masques respiratoires [nombre]	16
--------------------------------	----

Combinaisons [nombre]	3
-----------------------	---

Vestes de protection [nombre]	5
-------------------------------	---

Couettes synthétiques [nombre]	2
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	3
---------------------------------	---

Couettes plumes [nombre]	2
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	4
---------------------------	---

Torchons, 22 g [nombre]	364
-------------------------	-----

Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	84
------------------------------------	----

Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	73
------------------------------------	----

Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	133
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	94
---	----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
---	---

Normes, contrôles, indicateurs	
--------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

PDR 922 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409229 / Numéro de matériel: 11718320 /  
Ancien Numéro de matériel: 52922001EU

VDE-CEM

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•

•