

PDR 944 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 800.00 l, charge 32.0 kg – 44.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516409281 / Numéro de matériel: 11718380 / Ancien Numéro de matériel: 52944001EU

| Concept modulaire et version | |
|---|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance Plus |
| Façade | Gris fer |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:25 | 32,0 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:18 | 44,0 |
| Volume du tambour en l | 800,00 |
| Système de séchage | Évacuation d'air |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 520 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Charnière de porte, interchangeable | • |
| Tambour Aérogliss en inox | Oui |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient à l'industrie pétrochimique | • |
| Convient à l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances | • |
| Convient aux infrastructures publiques/sociales | • |
| Données de puissance | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 37,20 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg | 0,52 |
| Durée de programme en min. | 28 |
| Durée de vie en cycles de séchage | 40000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Pro |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Commande de programme | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 36,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 37,70 |

PDR 944 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409281 / Numéro de matériel: 11718380 / Ancien Numéro de matériel: 52944001EU

Protection par fusible en A 63

Dimensions et poids du sèche-linge

| | |
|--|-------|
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1640 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 1206 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 1385 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1766 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1390 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1474 |
| Poids net en kg | 294,3 |
| Poids brut en kg | 312 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 3535 |

Valeurs d'émissions

| | |
|--|--------------------|
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 4,00 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Inversion du sens de rotation du tambour | • |
| Conduit d'air axial | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| PerfectDry | • |
| Nervures Softlift | • |
| AirRecycling Flex | • |
| Boîtier de communication | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |

Possibilités de raccordement

| | |
|--|---|
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sèche-linge Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module LAN (option) | • |

Capacités

| | |
|---|-----|
| Masques respiratoires [nombre] | 16 |
| Combinaisons [nombre] | 6 |
| Vestes de protection [nombre] | 9 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 4 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 8 |
| Couettes plumes [nombre] | 4 |
| Oreillers plumes [nombre] | 8 |
| Torchons, 22 g [nombre] | 727 |
| Serpillères, coton, 40 cm [nombre] | 168 |
| Serpillères, coton, 50 cm [nombre] | 145 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] | 267 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] | 188 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 5 |

Normes, contrôles, indicateurs

| | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-CEM | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |

PDR 944 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409281 / Numéro de matériel: 11718380 /
Ancien Numéro de matériel: 52944001EU

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•