

PDR 944 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, au gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 800.00 l, charge 32.0 kg – 44.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516409335 / Numéro de matériel: 11718460 / Ancien Numéro de matériel: 52944003EU

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	32,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	44,0
Volume du tambour en l	800,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
<b>Données de puissance</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	34,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	30
Durée de vie en cycles de séchage	40000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	36,00

PDR 944 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, au gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409335 / Numéro de matériel: 11718460 /  
Ancien Numéro de matériel: 52944003EU

Puissance totale de raccordement en kW	1,70
Protection par fusible en A	10

#### Dimensions et poids du sèche-linge

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1385
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1766
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1474
Poids net en kg	295,3
Poids brut en kg	313
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3544

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	61 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,00

#### Équipement

Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

#### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	6
Vestes de protection [nombre]	9
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	168
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5

#### Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•

PDR 944 [G]

Sèche-linge à évacuation professionnel, au gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516409335 / Numéro de matériel: 11718460 /  
Ancien Numéro de matériel: 52944003EU

Protection contre les projections d'eau IP X4

DVGW-Gaz

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•

•