

APCL 048

Boîtier de communication
pour la connexion aux systèmes externes.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile au lave-linge Benchmark
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele actuels

Numéro EAN: 4002516410652 / Numéro de matériel: 11722060 /
Ancien Numéro de matériel: 59590048EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Système de dosage	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoire pour monnayeur	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	81
Dimension extérieure, largeur nette en mm	254
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	229
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	280
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net [kg]	1,83
Poids brut en kg	2,20