

APWM 047

Pompes de dosage à membrane

avec une commande de dosage pour quatre produits liquides.



- Convient aux lave-linge Miele Professional > 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Numéro EAN: 4002516419099 / Numéro de matériel: 11733300 / Ancien Numéro de matériel: 59510047ZER

| | |
|--|------------|
| Famille produit | |
| Lave-linge | • |
| Famille d'appareils/accessoires | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| Catégorie de produit | |
| Système de dosage | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir/blanc |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 285 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 730 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 190 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 290 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 395 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 785 |
| Poids net [kg] | 9,80 |
| Poids brut en kg | 11,05 |