

APWM 048

Pompes de dosage à membrane

avec une commande de dosage pour cinq produits liquides.



- Convient aux lave-linge Miele Professional > 12 kg
- Performance de pompe maximale et coûts de maintenance minimaux
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Numéro EAN: 4002516419105 / Numéro de matériel: 11733330 /
Ancien Numéro de matériel: 59510048ZER

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	285
Dimension extérieure, largeur nette en mm	910
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	295
Dimension extérieure, largeur brute en mm	395
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1100
Poids net [kg]	12,00
Poids brut en kg	13,85