

APWM 050

Pompes de dosage

avec une commande de dosage pour deux produits liquides.



- Convient à une utilisation en lave-linge Miele Professional
- Échange tuyau facilité par maintenance grâce à un couplage rapide
- S'utilise idéalement avec produits chimiques Miele ProCare Tex
- S'utilise avec cannes d'aspiration pour diff. tailles de bidons
- Extensible ac sélecteur progr. et syst. d'alarme pour état vide

Numéro EAN: 4002516419365 / Numéro de matériel: 11733440 /
Ancien Numéro de matériel: 59510050ZER

| | |
|--|------------|
| Famille produit | |
| Lave-linge | • |
| Famille d'appareils/accessoires | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| Catégorie de produit | |
| Système de dosage | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir/blanc |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 285 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 190 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 166 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 270 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 270 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 350 |

APWM 050

Pompes de dosage

avec une commande de dosage pour deux produits liquides.



Numéro EAN: 4002516419365 / Numéro de matériel: 11733440 /
Ancien Numéro de matériel: 59510050ZER

Poids net [kg]

3,01

Poids brut en kg

3,46