

## APWM 055

### Sélecteur de programme

choix des différents programmes de dosage selon le programme de lavage.



- Convient à une utilisation avec pompes dosage Miele Professional
- Pour le contrôle de jusqu'à dix réservoirs de produits chimiques
- Signal visuel et sonore en cas de réservoir vide
- Fonction "Snooze" du signal sonore lors du changement de bidon

Numéro EAN: 4002516588757 / Numéro de matériel: 11733590 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510055D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille d'appareils/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir, Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	140
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	200
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	105
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	210

APWM 055

Sélecteur de programme

choix des différents programmes de dosage selon le programme de lavage.



Numéro EAN: 4002516588757 / Numéro de matériel: 11733590 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510055D

Poids net [kg]	0,52
Poids brut en kg	0,66