

APWM 056

Canne d'aspiration

pour l'utilisation de bidons de produit de 5 l ou de 10 l.



- Convient à une utilisation avec pompes dosage Miele Professional
- Pour raccorder jusqu'à deux lave-linge

Numéro EAN: 4002516589273 / Numéro de matériel: 11733600 /
Ancien Numéro de matériel: 59510056D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir/blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	90
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	525
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	93
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550

APWM 056

Canne d'aspiration

pour l'utilisation de bidons de produit de 5 l ou de 10 l.

Numéro EAN: 4002516589273 / Numéro de matériel: 11733600 /
Ancien Numéro de matériel: 59510056D

Poids net [kg] 0,42

Poids brut en kg 0,56

