

APCL 073

Chariot à rayonnage

avec trois étagères inclinées vers l'arrière pour un grand espace de rangement.



- Qualité élevée – Construction tubulaire solide en acier
- Pneus pleins avec 4 roulettes pivotantes verrouillables
- Aucun glissement du linge grâce aux traverses longitudinales

Numéro EAN: 4002516423928 / Numéro de matériel: 11748060 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590073EU

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Repasseuses	•
Centres de repassage	•
Famille produits/accessoires	
HM 16–80	•
HM 16–83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500–1750	•
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•

APCL 073

Chariot à rayonnage

avec trois étagères inclinées vers l'arrière pour un grand espace de rangement.



Numéro EAN: 4002516423928 / Numéro de matériel: 11748060 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590073EU

PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•

APCL 073

Chariot à rayonnage

avec trois étagères inclinées vers l'arrière pour un grand espace de rangement.

Numéro EAN: 4002516423928 / Numéro de matériel: 11748060 /

Ancien Numéro de matériel: 59590073EU

PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•

APCL 073

Chariot à rayonnage

avec trois étagères inclinées vers l'arrière pour un grand espace de rangement.



Numéro EAN: 4002516423928 / Numéro de matériel: 11748060 /

Ancien Numéro de matériel: 59590073EU

PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Revêt. plastique, acier, bois
Couleur	Gris fer
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1740
Dimension extérieure, largeur nette en mm	800
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	420
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1750
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	420
Poids net [kg]	27,00
Poids brut en kg	29,00