

APWM 018

Boîtier de communication avec kit de montage
pour la connexion aux systèmes externes d'un lave-linge 9–11 kg.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile au lave-linge sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Numéro EAN: 4002516429425 / Numéro de matériel: 11763220 /
Ancien Numéro de matériel: 59510018EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Arrêt en pic de charge	•
Accessoire pour monnayeur	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	96
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	292
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	145
Dimension extérieure, largeur brute en mm	292
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	595
Poids net [kg]	3,35
Poids brut en kg	3,70