

APWM 019

Boîtier de communication avec kit de montage
pour la connexion aux systèmes externes d'un lave-linge 12–20 kg.



- Raccordement de systèmes de délestage, paiement et dosage
- Raccordement facile au lave-linge sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Numéro EAN: 4002516429432 / Numéro de matériel: 11763230 /
Ancien Numéro de matériel: 59510019EU

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoire pour monnayeur	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	96
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	292
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	145
Dimension extérieure, largeur brute en mm	292
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	595
Poids net [kg]	3,35
Poids brut en kg	3,70