

APWM 020

Boîtier de communication avec kit de montage
pour l'extension du raccord des systèmes de dosage.



- Possibilité de raccorder entre 7 et 12 pompes de dosage
- Raccordement facile au lave-linge sans configuration
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele courants

Numéro EAN: 4002516429449 / Numéro de matériel: 11763240 /
Ancien Numéro de matériel: 59510020EU

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Vanne	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	96
Dimension extérieure, largeur nette en mm	255
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	292
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	145
Dimension extérieure, largeur brute en mm	292
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	595
Poids net [kg]	3,50
Poids brut en kg	3,90