

G 3825-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.



- Un miracle d'organisation – le tiroir Multiflex 3D offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- D'excellents résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Parfait éclairage pour charger la vaisselle dans l'obscurité – BrilliantLight
- Confort, bons résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort

Numéro EAN: 4002516431541 / Numéro de matériel: 11773030 /

Ancien Numéro de matériel: 21382556CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 55 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,5
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,52
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	52
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,30
Durée du programme ECO en minutes	232
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
Perfect GlassCare	•

G 3825-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.



Numéro EAN: 4002516431541 / Numéro de matériel: 11773030 /

Ancien Numéro de matériel: 21382556CH

Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Extra silencieux 38 dB(A)	•
Entretien des appareils	•
Options de lavage	
IntenseZone	•
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	4
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55 cm
Nombre de couverts	12
Technique et qualité	
Accumulateur thermique EcoTech	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	550
Largeur maximale de la niche en mm	550
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	548
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	46,2
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0

G 3825-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.



Numéro EAN: 4002516431541 / Numéro de matériel: 11773030 /

Ancien Numéro de matériel: 21382556CH

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 15,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français, italiano,
nederlands, portugês,
türkçe

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•


Bon pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou
trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial

•

G 3825-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.



G3000 SMS-Norm 55cm Einbauskizze