

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

et bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



- Volume du tambour 100 l, charge 11.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 50 %, Facteur G370
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Numéro EAN: 4002516431800 / Numéro de matériel: 11776120 / Ancien Numéro de matériel: 51511010EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	11,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	11,0
Volume du tambour en l	100
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,10
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,12
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	78,4
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	124,6
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,37
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,61
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	54
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	75,7
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	124,4
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,32
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	57
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	45
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min	1100

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

et bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Numéro EAN: 4002516431800 / Numéro de matériel: 11776120 /  
Ancien Numéro de matériel: 51511010EU

Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage à sec	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Trois compartiments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	7,95
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

et bac à produits, M Touch Pro, pour le Facility Management.



Numéro EAN: 4002516431800 / Numéro de matériel: 11776120 /

Ancien Numéro de matériel: 51511010EU

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	845
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1214
Dimension extérieure, largeur brute en mm	750
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	917
Poids net en kg	148,0
Poids brut en kg	161
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	61 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,80
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Torchons, 22 g [nombre]	255
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	46
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	40
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	52
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	70
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	45
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•