

APCL 085

Socle ouvert, hauteur 30 cm

pour un chargement et déchargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge.



Numéro EAN: 4002516433606 / Numéro de matériel: 11776570 /
Ancien Numéro de matériel: 59590085D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille produits/accessoires	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE

APCL 085

Socle ouvert, hauteur 30 cm

pour un chargement et déchargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge.



Numéro EAN: 4002516433606 / Numéro de matériel: 11776570 /
Ancien Numéro de matériel: 59590085D

Matériau

Tôle d'acier galv.,
pulvérisée

Couleur

Gris fer

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

300

Dimension extérieure, largeur nette en mm

602

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

619

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

319

Dimension extérieure, largeur brute en mm

630

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

640

Poids net [kg]

10,50

Poids brut en kg

12,50