

APCL 085

Socle ouvert, hauteur 30 cm

pour un chargement et déchargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge.



Numéro EAN: 4002516433606 / Numéro de matériel: 11776570 /
Ancien Numéro de matériel: 59590085D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•

APCL 085

Socle ouvert, hauteur 30 cm

pour un chargement et déchargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge.



Numéro EAN: 4002516433606 / Numéro de matériel: 11776570 /
Ancien Numéro de matériel: 59590085D

Caractéristiques du produit

Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	602
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	619
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	319
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	640
Poids net [kg]	10,50
Poids brut en kg	12,50